




3853 – SANDFLEX® Fabricator™

Píllový pás na rezanie rúr a profilov v balíkoch

- Vďaka špeciálnemu usadeniu zubov sa predchádza zakliesneniu píly
- Špeciálny tvar zubov so zvýšenou odolnosťou
- Rýchle rezania pri relatívne nízkych posuvoch
- Vysoká odolnosť ocele Matrix poskytuje veľmi vysokú odolnosť voči rázom
- Píllový pás je veľmi dobrá na rezanie pod uhlom

Rozmery		Počet zubov na palec	Tvar zubov	Číslo výrobcu
[mm]	[cal]			
20 x 0,9	3/4 x 0,35	5/8	Combo PS	3853-20-0.9-5/8
27 x 1,9	1 x 0,035	4/6	Combo PS	3853-27-0.9-4/6
		5/8	Combo PS	3853-27-0.9-5/8
34 x 1,1	1-1/4 x 0,042	3/4	Combo PS	3853-34-1.1-3/4
		4/6	Combo PS	3853-34-1.1-4/6
		5/8	Combo PS	3853-34-1.1-5/8
41 x 1,3	1-1/2 x 0,050	3/4	Combo PS	3853-41-1.3-3/4
		4/6	Combo PS	3853-41-1.3-4/6
		5/8	Combo PS	3853-41-1.3-5/8
54 x 1,3	2 x 0,050	3/4	Combo PS	3853-54-1.3-3/4
		4/6	Combo PS	3853-54-1.3-4/6
		5/8	Combo PS	3853-54-1.3-5/8
54 x 1,6	2 x 0,062	3/4	Combo PS	3853-54-1.6-3/4
		4/6	Combo PS	3853-54-1.6-4/6



Rúry,
profily,
odliatky



3. CHLADIACA KVAPALINA

MOST Coolmax

■ MOST Coolmax to je veľmi kvalitný, viacfunkčný, polo syntetický emulzný koncentrát určený na široký okruh obrábacích operácií kovov.

MOST Coolmax sa charakterizuje možnosťou spracovania širokého okruhu materiálov zahŕňajúci železné kovy, ako aj nekovy s možnosťou používania na ťažké operácie obrábania, dokonale sa osvedčí v centrálnych systémoch napájania obrábacieho stroja. Charakterizuje sa veľmi dobrými antikoroziívnymi vlastnosťami, vysokou odolnosťou na pôsobenie baktérií, vďaka čomu sa predlžuje trvanlivosť využitia chladiacej kvapaliny, technológia bez obsahu síry, ako aj dusitanu sodného. Emulzia nedráždi pokožku a nespôsobuje alergie. MOST Coolmax sa môže používať na také operácie obrábania ako rezanie, sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rázom stredne a ťažko obrábaných materiálov, ako aj na brúsenie. Emulzia vniká s ľahkosťou. Na prípravu emulzie nie sú potrebné žiadne špeciálne zariadenia.

Upozornenie: Pamätajte si, že koncentrát sa vlieva do vody a nie naopak.

Dávkovanie	
Brúsenie	3-4%
Hrubovacie sústruženie	3-5%
Jemné sústruženie	5-8%
Rezanie pásovými píliami	5-8%
Ukončovacie vŕtanie	5-8%
Rezanie závitov	6-10%



Balenie a katalógové č.

Sud	205l	94 53 999205
Kanister	20l	94 53 999020
Kanister	5l	94 53 999005
Kanister	1l	94 53 999001

Dodávka v inom balení podľa dohody s klientom.

4. OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Refraktometer

■ Je optický prístroj na meranie indexu lomu svetla, pomáha nám pri tom, aby sme zistili či je chladiaca emulzia dostatočná aj po ukončení ťažkých prác. Stačí jedna kvapka na sklíčko, zatvoríte refraktometer a výsledok hneď uvidíte. Táto skúška je vďaka ručnému refraktometru Rix veľmi jednoduchá.



Kefa na odstránenie pilín

■ Neutrálna nylonová kefa jemne, ale zároveň veľmi účinne odstraňuje stružliny pomedzi zubov pásových pil. Je k dispozícii v rôznych veľkostiach a rozmeroch. Kefa sa prispôbuje moderným pásovým pílovým zariadeniam.



Meradlo napätia pílového pásu

■ Hodnota správneho napätia pílových pásov zohráva pri riešení životnosti, ako aj rezacej kvality pílových pásov nesmierne dôležitú úlohu. Naše meradlo napätia je rýchle a presné, zabezpečuje správne nastavenie napätia pílového pásu. Konkrétne nastavenia napätia pílového pásu sú uvedené v návode na obsluhu a údržbu konkrétnej pílovej píly.

